

# Guardini®

MADE in ITALY

## Arianna



HI-CURE  
230°C  
MAX

### ISTRUZIONI PER L'USO

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Prima di sfornare, lasciare raffreddare per qualche minuto.
4. Evitare il contatto con fonti di calore dirette o fiamma libera.
5. Utilizzare esclusivamente in forni tradizionali (no microonde).
6. Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o pagliette metalliche che possano rigare la superficie della teglia.
7. Non superare la temperatura massima di 230° C.
8. Per la pulizia dello stampo (dopo ogni suo utilizzo) si consiglia il lavaggio a mano con detersivi liquidi e si raccomanda di asciugare lo stampo immediatamente dopo il lavaggio.

Non usare lo stampo vuoto nel forno, perchè potrebbe danneggiarsi, compromettendone la qualità.

### DATI TECNICI

Metallo di supporto	Acciaio Hi-Top
Rivestimento antiaderente	Skandia Xtreme Plus
Colore esterno	nero
Colore interno	nero

### BENEFIT LINEA



#### COTTURA RAPIDA

Spessore acciaio ottimizzato per garantire cottura più rapida se comparata a quella effettuata con materiali più pesanti (acciaio alto spessore...).

### PLUS LINEA



Temperatura



Antiaderenza



Strati  
antiaderente



Resistenza  
ai graffi



Garanzia



Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di BPA e PFOA.

### USI DIVIETI

