PHILIPS



Spazzolino elettrico sonico

ProtectiveClean 6100

Sensore di pressione integrato

3 modalità, 3 intensità

2 funzioni BrushSync

Custodia da viaggio



HX6871/47



Denti più bianchi. Con delicatezza.

Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.

Proven to improve oral health

- Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici
- Denti bianchi in una sola settimana

Progettato su misura per te

- Semplifica i tuoi spostamenti
- Incoraggiamento a una pulizia accurata

Innovative technology

- Non dimenticare mai di sostituire le testine
- Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine
- Ti avverte quando stai esercitando troppa forza

Pulizia ottimale

- Tre modalità, tre impostazioni di intensità
- Le testine selezionano la modalità e l'intensità ottimali

In evidenza

Denti naturalmente più bianchi



Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

Nella modalità che preferisci



Questo spazzolino ti consente di personalizzare la pulizia, grazie alla scelta di tre modalità e tre intensità. La modalità Clean è ideale per una pulizia superiore. La modalità White è perfetta per rimuovere le macchie superficiali. Infine, la modalità Gum Care aggiunge un minuto extra di pulizia a potenza ridotta, per poter massaggiare delicatamente le gengive. Le tre intensità ti permettono di cambiare l'ordine di "superiore" e "inferiore" per allinearsi con le intensità da sinistra a destra.

Sicuro e delicato



Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonica è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

Pressione eccessiva?



Se non ti accorgi di esercitare troppa forza durante la pulizia, il tuo spazzolino elettrico con sensore di pressione te lo farà notare. Se applichi una pressione eccessiva sulle gengive, lo spazzolino emetterà un suono intermittente che ti ricorderà di essere più delicato.

Tecnologia BrushSync



Una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina e l'associazione della modalità.

Associazione con modalità e intensità



Non sai quale modalità e intensità utilizzare? Nessun problema. L'associazione della modalità BrushSync comunica al manico quale testina stai utilizzando. Pertanto, se inserisci ad esempio una testina Gum Care, lo spazzolino selezionerà la modalità e l'intensità ottimali per le gengive. Ti basterà premere il pulsante di accensione.

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usurano con il tempo. Ma la nostra tecnologia BrushSync monitora da quanto tempo e con quale frequenza stai utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico e un breve segnale acustico te lo ricorderanno. In questo modo, avrai sempre la certezza che la tua testina stia pulendo in modo efficace.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonica avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Timer utili



Il nostro QuadPacer ti permette di sapere quando hai dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer ti indica quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a

scarica): 14 giorni*** Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Consumer Trade Item

Height: 23.7 cm Width: 6.5 cm Length: 17.3 cm Net weight: 0.383 Kg Gross weight: 0.514 Kg GTIN: 8710103846727 Country of origin: CN

Harmonized system code: 85098000

Scatola esterna

Height: 25.6 cm Width: 18.7 cm Length: 21.3 cm Net weight: 1.149 Kg Gross weight: 1.741 Kg GTIN: 18710103846724

Aspetto e rifiniture

Colore: Blue willow

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Indicatore di stato della batteria: La spia della

batteria mostra lo stato di carica

Manico: Design ergonomico e compatto

Accessori inclusi

Testine: 2 W2 Optimal White Manico: 1 ProtectiveClean Custodia da viaggio: 1 Caricabatterie: 1

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min
Benefici per la salute: Per migliorare le
condizioni delle gengive in sole due settimane,
Aiuta a ridurre il rischio di carie
Timer: Quadpacer e SmarTimer
Feedback sulla pressione esercitata:
Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

3 intensità: Bassa, Media, Alta

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana Bianco: Rimuove le macchie superficiali

Gum Care: Massaggia delicatamente le gengive

Associazione con modalità BrushSync

C2 Optimal Plaque Control: Associazione con la modalità Clean

G2 Optimal Gum Care: Associazione con la

modalità Gum Care

W2 Optimal White: Associazione con la

modalità White

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

Tecnologia BrushSync: Connette il manico e, la

testina intelligente

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Data di rilascio 2024-10-07 Versione: 10.10.1

EAN: 87 10103 84672 7





^{*} Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

^{* **} sulla base di due sessioni di due minuti al giorno